



※MF ｸﾞｽﾞﾌﾞﾙ (天吊りﾀｲﾌﾟ) 天井取付詳細

- MF-SP25H
- MF-SP50H
- MF-SP75H
- MF-SP150H



(注記)

- ・本製品は取説に従って現地組立して下さい。
- ・固定架台及びアンカーボルトは先様にて御用意下さい。
- ・フレキから先の配管との結束ボルトは先様にて御用意下さい。
- ・医療ガス用ラベルを付属しておりますので、施工後先様にて御確認の上、良く見える位置へ貼付けて下さい。

部品名称	材質
ﾌﾗﾝｼﾞ S4	ﾌﾟﾚｰﾄ: SUS316L ｱｰﾄﾞ: SUS304 医療洗浄 ﾌﾗﾝｼﾞ: JIS10K (SUS304) (流体圧力: 0.98MPa以下)
加工管1本	SUS304 Sch10S (医療洗浄) ﾏﾞﾗﾝﾌﾟﾔｸﾞﾙ (禁油処理) 付属
接続ﾌﾞﾙｯﾄ	SUS304
MF ｸﾞｽﾞﾌﾞﾙ	ｺﾞﾙﾄﾞﾌﾗﾝｼﾞ: SWC (ｶﾞﾗﾌﾞ電着塗装) ｸｰｽﾞ類: SS400 (電気亜鉛メッキ)
吊り金具	SS400 (溶融亜鉛メッキ)
付属品	医療ガス用ラベル

免震量: 500mm

用途: 医ガス

配管呼び	品番	各部寸法				MF ｸﾞｽﾞﾌﾞﾙ 選定品番	ﾌﾗﾝｼﾞ選定例	
		ﾌﾗﾝｼﾞ長 Lf	最低吊り高さ h 以上	1本長 A	吊り位置 B		ﾌﾗﾝｼﾞ 選定品番	数量
15A	S5H15-1100S4-S1-M	1100	1200以上	80	55	MF-SP25H	M10×2	
20A	S5H20-1100S4-S1-M	1100	1200以上	80	55	MF-SP25H	M10×2	
25A	S5H25-1100S4-S1-M	1100	1200以上	97	65	MF-SP25H	M10×2	
32A	S5H32-1100S4-S1-M	1100	1200以上	112	75	MF-SP25H	M10×2	
40A	S5H40-1100S4-S1-M	1100	1200以上	95	70	MF-SP25H	M10×2	
50A	S5H50-1100S4-S1-M	1100	1200以上	97	70	MF-SP25H	M10×2	
65A	S5H65-1200S4-S1-M	1200	1200以上	118	85	MF-SP50H	M10×2	
80A	S5H80-1200S4-S1-M	1200	1200以上	137	95	MF-SP50H	M10×2	
100A	S5H100-1300S4-S1-M	1300	1200以上	158	105	MF-SP75H	M10×2	
125A	S5H125-1400S4-S1-M	1400	1200以上	196	130	MF-SP150H	M10×2	
150A	S5H150-1500S4-S1-M	1500	1200以上	235	150	MF-SP150H	M10×2	

三角法	番号	名称	数	材質	備考	番号	名称	数	材質	備考	
△											
△											
△											
△											
△											
符号	来歴・変更事項					日付	承認	訂正			
承認	検図	作成	作成年月日	尺度	名称品番						
岡	時間	江尻	03.10.20	1/F	免震サブプレックス (医療ガス)						
別記											

倉敷化工株式会社
産業機器事業部

08032790